

BENNING**Multimeter, Producentbetegnelse: MM2-1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MM2-1
GTIN	4014651446915
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Startklassen inden for professionel måleteknologi. Med optimalt pris-ydelsesforhold. Hurtig gennemgangstest, kontrol af stik med advarsel (sikringsbeskyttelse).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning.
Gummibeskyttelsesramme.

Teknisk beskrivelse

Jævnspænding DC	10 μ V – 1000 V
Displayomfang	6000
Kalibrering	I3
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL

Energiforsyning	Batteridrevet
Modstand	0,1 Ω – 60 M Ω
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Diodetest	ja
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Volt-føler (berøringsfri)	ja
Vekselspænding AC	10 μ V – 1000 V
Målemetode	TRUE RMS
Antal medfølgende batterier	2
Gennemgangstest	ja
Frekvens	10 Hz – 1 kHz
Grundpræcision	0,2 %
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

Services

Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkKS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
------------------------------------------------------------------	------------