

BENNING**Multimeter, Producentbetegnelse: MM2-3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MM2-3
GTIN	4014651446939
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Startklassen inden for professionel måleteknologi. Med optimalt pris-ydelsesforhold. Hurtig gennemgangstest, kontrol af stik med advarsel (sikringsbeskyttelse).

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning. Trådtemperaturføler, gummibeskyttelsesramme.

Teknisk beskrivelse

Vekselstrøm AC	1 mA – 10 A
Modstand	0,1 Ω – 60 MΩ
Kalibrering	I3
Kalibrering	I7

Grundpræcision	0,2 %
Frekvens	10 Hz – 1 kHz
Temperatur	-40 - 400 °C
Jævnspænding DC	10 µV – 1000 V
Vekselspænding AC	10 µV – 1000 V
Volt-føler (berøringsfri)	ja
Kapacitans	0,01 nF – 10 mF
Antal medfølgende batterier	2
Målemetode	TRUE RMS
Energiforsyning	Batteridrevet
Diodetest	ja
Gennemgangstest	ja
Jævnstrøm DC	1 mA – 10 A
Hukommelsesfunktion	HOLD, MAX / MIN / AVG, REL
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Displayomfang	6000
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

Services

DAkkS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3
Kalibrering Temperaturføler med / uden displayenhed Type A	027520 A
DAkkS-kalibrering Temperaturføler med / uden displayenhed Type A	027540 A

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3