

FLUKE.

Multimeter, Type: 115**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473322 115
GTIN	095969344814
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Ergonomisk plasthus med integreret hylster. Stort LCD-display med god læsbarhed. Pålidelig og enkel i brug - **advarsel ved forkert tilsluttede måleledninger**. Takket være den enkle betjening er det ideelt til brug ved mobil service.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Digitale servicemåleapparater til meget forskellige anvendelsesformål, højeste sikkerhed og flere ekstrafunktioner.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Leveringsomfang:

Inklusive batteri 081561 6LR61, måleledninger og aftagelige isoleringskapper.

Teknisk beskrivelse

Målemetode	TRUE RMS
------------	----------

Display med baggrundsbelysning	nej
Gennemgangstest	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Modstand	0,1 Ω – 40 M Ω
Jævnspænding DC	0,1 mV – 600 V
Kapacitans	1 nF – 1 mF
Overspændingskategori	CAT III 600 V
Displayomfang	6000
Vekselstrøm AC	0,1 mA – 10 A
Antal medfølgende batterier	1
Frekvens	0,01 Hz – 50 kHz
Energiforsyning	Batteridrevet
Diodetest	ja
Vekselspænding AC	0,1 mV – 600 V
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Jævnstrøm DC	0,1 mA – 10 A
Grundpræcision	0,05 %
Kalibrering	I3
Produkttype	Multimeter

Services

DAkS-kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering Digitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse 6LR61	081561 6LR61
--	--------------