

metabo**Akku-slagnøgle uden akku, Type: 18LTX1750****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	074061 18LTX1750
GTIN	4061792202450
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Høje momenter til krævende skrueopgaver.**

Akku-slagnøglerne i LTX-klassen fås med et maks. moment på 300 Nm, 800 Nm eller 1750 Nm. Perfekt egnet til skrueopgaver, der kræver høj kraft, i alle ydelsesklasser. De har desuden med en APS-tilstand (Automatic Power Shift):

- **Løsning af skruer/møtrikker i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken falder ned ved automatisk at reducere hastigheden efter løsningen.**
- **Fastskruning i APS-tilstand: Forhindrer, at skruen/møtrikken skrues over gevind ved automatisk at slukke efter det første slag.**

I øvrigt er alle akkuer fra Metabo dækket af en 3-års garanti, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare LED-arbejdslys giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Ekstremt kraftig akku-slagnøgle med 3/4 tomme udvendig firkant og 1750 Nm.**
- **Unik Metabo Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet ved enhver anvendelse.**
- **Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning.**
- **Meget høj ydelse til krævende skrueopgaver.**
- **Tilbageslagssikkert arbejde med meget højt moment.**
- **12 hastigheds-/momenttrin til en lang række anvendelser.**
- **Integreret arbejdslys til belysning af arbejdsstedet.**

- **Robust trykstybt aluminiumshus for optimal varmeafledning og lang levetid.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Uden akku, lader og transportkuffert.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	0
Momenttrin	12
Værktøjsholder, mål	3/4 tommer
Maks. moment	1750 Nm
Motorkonstruktion	børsteløs
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Batterispænding	18 V
Emballage	Metabox
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Værktøjsholder	Udvendig firkant
maks. igangsætningsmoment	2100 Nm
Producentbetegnelse	SSW 18 LTX 1750 BL
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt uden batteri	3 kg
Maks. slagtal	2450 min ⁻¹
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1650 min ⁻¹
Produkttype	Slagnøgle