

**HOLEX**

## Garderobeskab med sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 4



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949613 4
GTIN	4067263642664
Artikelklasse	92S

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Med sokkel.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

**Ventilationskoncept:** Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specials skabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

**Norm:****DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

**Bemærk:**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

### Teknisk beskrivelse

Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Højde	1950 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Speciallakering mulig	nej
Antal afdelinger	4
Skråt tag	nej
Til hængelås	ja
Dybde	500 mm
Norm	DIN 4547
Hylde, dybde	477 mm
Antal hylder, faste	1
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Bredde	1200 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Antal bøjlestænger	1
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Navneskilt	nej
Vægt	68 kg
Ventilationsåbninger, dør	ja
Hylde, bredde	298 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab

