

HOLEX

Garderobeskab med kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949615 2
GTIN	4067263642701
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Med kunststoffødder.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Ventilationskoncept: Luftindgangen bagest i skabets bund giver en god ventilation og tørring i afdelingen. Lufttilførslen ved specialskabe sker via åbninger oven over den tilbagetrukne sokkel.

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Antal bøjlestænger	1
Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Hylde, bredde	298 mm
Undersektion, udførelse	Stålfødder
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Højde	1950 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Antal afdelinger	2
Skabsfronter	Massiv metallåge
Til hængelås	ja
Norm	DIN 4547
Antal hylder, faste	1
Bredde	600 mm
Speciallakering mulig	nej
Hylde, dybde	477 mm
Vægt	38 kg
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab