



Garderobeskab med sadeltagsfastgørelse, sokkel og lukning med sikkerhedsrider, Antal afdelinger: 4



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949631 4
GTIN	4067263642787
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med sokkel.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
-----------------------------	---------

Hylde, bredde	298 mm
Til hængelås	ja
Dybde	500 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	328 mm
Antal hylder, faste	1
Skabsfronter	Massiv metallåge
Undersektion, udførelse	Sokler
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Vægt	75 kg
Norm	DIN 4547
Bredde	1200 mm
Antal afdelinger	4
Speciallakering mulig	nej
Skråt tag	ja
Hylde, dybde	477 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Antal bøjlestænger	1
Højde, for	1950 mm
Højde, bag	2180 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab