

HOLEX

Garderobeskab med sadeltagsfastgørelse, sokkel og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949631 3
GTIN	4067263642770
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med sokkel.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Ventilationsåbninger, dør	ja
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Skabsfronter	Massiv metallåge
Undersektion, udførelse	Sokler
Skråt tag	ja
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	328 mm
Vægt	57 kg
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm

Hylde, bredde	298 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Antal hylder, faste	1
Dybde	500 mm
Højde, bag	2180 mm
Norm	DIN 4547
Til hængelås	ja
Hylde, dybde	477 mm
Speciallakering mulig	nej
Højde, for	1950 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Bredde	900 mm
Antal bøjlestænger	1
Antal afdelinger	3
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab