

HOLEX

Garderobeskab med sadeltagsfastgørelse, sokkel og lukning med sikkerhedsrider, Antal afdelinger: 2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949631 2
GTIN	4067263642763
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med sokkel.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
---------------------------	--------

Antal afdelinger	2
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	328 mm
Højde, for	1950 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm
Speciallakering mulig	nej
Til hængelås	ja
Antal hylder, faste	1
Hylde, dybde	477 mm
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Norm	DIN 4547
Skabsfronter	Massiv metallåge
Hylde, bredde	298 mm
Højde, bag	2180 mm
Undersektion, udførelse	Sokler
Antal bøjlestænger	1
Ventilationsåbninger, dør	ja
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Dybde	500 mm
Bredde	600 mm
Skråt tag	ja
Vægt	42 kg
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab