



Garderobeskab med skrå tag, kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949633 3
GTIN	4067263642831
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejsset hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med kunststoffødder.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Dybde	500 mm
Ventilationsåbninger, dør	ja
Til hængelås med bøjle-Ø op til	6 mm
Lås, udførelse	Lukning med sikkerhedsvrider
Vægt	57 kg
Bredde	900 mm
Højde, for	1950 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1420 mm

Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Norm	DIN 4547
Skabsfronter	Massiv metallåge
Skråt tag	ja
Antal hylder, faste	1
Antal bøjlestænger	1
Højde, bag	2180 mm
Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde	328 mm
Hylde, bredde	298 mm
Undersektion, udførelse	Stålfødder
Hylde, dybde	477 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Speciallakering mulig	nej
Antal afdelinger	3
Til hængelås	ja
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab