



Garderobeskab med skrå tag, kunststoffødder og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 4

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 949633 4 |
| GTIN | 4067263642848 |
| Artikelklasse | 92S |

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme.

Med kunststoffødder.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Ingen speciallakeringer mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------|------------------|
| Norm | DIN 4547 |
| Skabsfronter | Massiv metallåge |
| Ventilationsåbninger, dør | ja |
| Pr. afdeling, nyttedybde | 477 mm |
| Hylde, bredde | 298 mm |
| Højde, for | 1950 mm |
| Vægt | 75 kg |
| Speciallakering mulig | nej |

| | |
|--|------------------------------|
| Højde, bag | 2180 mm |
| Antal hylder, faste | 1 |
| Antal afdelinger | 4 |
| Skråt tag | ja |
| Lås, udførelse | Lukning med sikkerhedsvrider |
| Til hængelås | ja |
| Til hængelås med bøjle-Ø op til | 6 mm |
| Antal bøjlestænger | 1 |
| Bredde | 1200 mm |
| Undersektion, udførelse | Stålfødder |
| Pr. hattehylde, skråt tag med nyttehøjde | 328 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1420 mm |
| Hylde, dybde | 477 mm |
| Pr. afdeling, nyttebredde | 240 mm |
| Materialetykkelse | 0,8 mm |
| Døråbningsvinkel | 110 grader |
| Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkttype | Garderobeskab |