

HOLEX**Garderobeskab m. bæk og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger:
3****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 949635 3 |
| GTIN | 4067263642893 |
| Artikelklasse | 92S |

Beskrivelse**Udførelse:**

Garderobeskab med understel til bæk. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×30 mm, høvlet på alle sider, afrundet nederst, lakeret med klar lak.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|--------|
| Pr. afdeling, nyttedybde | 477 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Hylde, bredde | 298 mm |
| Antal afdelinger | 3 |
| Vægt | 58 kg |
| Pr. tøjafdeling, nyttehøjde | 1270 mm |
| Bænk, højde | 450 mm |
| Bredde | 900 mm |
| Bænk, dybde | 315 mm |
| Højde | 2120 mm |
| Hylde, dybde | 477 mm |
| Pr. hattehylde, nyttehøjde | 328 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Pr. afdeling, nyttebredde | 240 mm |
| Materialetykkelse | 0,8 mm |
| Døråbningsvinkel | 110 grader |
| Farveudvalg | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produkttype | Garderobeskab |