

HOLEX**Garderobeskab m. bænk og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger:
4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	949635 4
GTIN	4067263642909
Artikelklasse	92S

Beskrivelse**Udførelse:**

Garderobeskab med understel til bænk. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Bøjlestang har 3 bevægelige kroge. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Siddetremmer som standard af bøg, i profil ca. 60×30 mm, høvlet på alle sider, afrundet nederst, lakeret med klar lak.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:**DIN 4547****Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakering mulig.

Bemærk:

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
----------------------------	--------

Hylde, bredde	298 mm
Bænk, dybde	315 mm
Dybde	500 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Højde	2120 mm
Vægt	75 kg
Bænk, højde	450 mm
Hylde, dybde	477 mm
Antal afdelinger	4
Bredde	1200 mm
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Materialetykkelse	0,8 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab