



Garderobeskab med sadeltagsfastgørelse, bænk og lukning med sikkerhedsvrider, Antal afdelinger: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	949651 3
GTIN	4067263642954
Artikelklasse	92S

Beskrivelse

Udførelse:

Garderobeskab med skrå tagbeslag, der forhindrer genstande i at blive liggende. Rumbredde 300 mm med fastsvejet hattehylde. Tøjstang med tre skydeknager. Dør med Karo-ventilationshuller og etiketramme. Bænkens siddestænger som standard i bøg, i profil ca. 60×30 mm, høvlet på alle sider, afrundet for neden, lakeret med klar lak.

Med sikkerhedsdrejelåsrigel, aflåselig med hængelås (medfølger ikke).

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**. Sæderamme sort-grå, belagt. Ingen speciallakeringer mulig.

Teknisk beskrivelse

Bænk, dybde	315 mm
Dybde	500 mm

Hylde, dybde	477 mm
Pr. afdeling, nyttebredde	240 mm
Hylde, bredde	298 mm
Bredde	900 mm
Pr. tøjafdeling, nyttehøjde	1270 mm
Pr. hattehylde, nyttehøjde	328 mm
Antal afdelinger	3
Bænk, højde	450 mm
Højde, for	2120 mm
Højde, bag	2350 mm
Vægt	63 kg
Pr. afdeling, nyttedybde	477 mm
Bænk, bredde	900 mm
Døråbningsvinkel	110 grader
Farveudvalg	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produkttype	Garderobeskab