

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7630, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	214875 INOX
GTIN	4045197550668
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,17 mm
Type	INOX
Hjørneradius	0,8 mm
Plattestyrke E	5,56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 120508 PDER
Type	HB7630
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
INOX < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		