



Kabeltromle stålkerne40N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081106 40N
GTIN	4007123638857
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Kabeltromlerne er i overensstemmelse med forskrifterne i DGUV I 203-006 (tidligere BGI 608). Robust kabeltromle med tromlehus af stålplade, beskyttet på for og bagside.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	40 m
Kabelklasse	H07RN-F
Kabelopbygning	3G1,5
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Materiale, kabel	Neopren

Antal stikkontakter	4
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Materiale, hus	Stål
Produkttype	Kabeltromle