



## Kabeltromle stålkerne50B



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	08110650B
GTIN	4007123638888
Artikelklasse	08B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kabeltromlerne er i overensstemmelse med forskrifterne i DGUV I 203-006 (tidligere BGI 608). Robust kabeltromle med tromlehus af stålplade, beskyttet på for og bagside.

#### Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

### Teknisk beskrivelse

Nominel effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Kabelopbygning	3G1,5
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Materiale, kabel	Polyurethan
Kabelklasse	H07BQ-F
Diagnosesystem tilgængeligt	ja

Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Antal stikkontakter	4
Energiforsyning	Med kabel
Kabellængde	50 m
Materiale, hus	Stål
Produkttype	Kabeltromle