

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/8
GTIN	4067263707912
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SVUCR

passende vendeskærsplatter: VC.. 1604..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 49 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	27 mm
-------------------------	-------

Samlet længde L	32 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SVUCR
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D_{min}	49 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Vendeplatteskrue	269028 49
Skære- / skillested	40 mm
System	DM
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved