


**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /  
plattestørrelse: DM/9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/9
GTIN	4067263707929
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til gevinddrejeplatte størrelse 16.

**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	16
Serie	Master Mute
Midterforskydning L <sub>3</sub>	23,7 mm
Skære- / skillested	40 mm
Samlet længde L	27 mm

Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	45 mm
Vendeplatteskrue	269028 50
ISO-kode vendeskærsplatte	SIR
System	DM
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved