

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/5
GTIN	4067263707882
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCR

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

System	DM
--------	----

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	50 mm
Vendeplatteskrue	269028 49
Skære- / skillested	40 mm
Samlet længde L	27 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCR
Angrebsvinkel	95 grader
Midterforskydning L_3	27 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Serie	Master Mute
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved