

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /  
plattestørrelse: DM/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/10
GTIN	4067263707936
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til gevinddrejeplatte størrelse 22.

**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	30 mm
Serie	Master Mute
Skære- / skillested	40 mm
passende vendeskærsplatter	22
Midterforskydning L <sub>3</sub>	25,7 mm

System	DM
Vendeplatteskrue	269028 51
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	47 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SIR
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved