

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /  
plattestørrelse: DM/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/3
GTIN	4067263707868
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PTFNR

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Angrebsvinkel: 91 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{\min}$ : 50 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	50 mm
--	-------

Midterforskydning L <sub>3</sub>	27 mm
passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
Angrebsvinkel	91 grader
Underlægsplade	269005 15
Knæledsskrue	259018 19
Knæled	259015 20
Skære- / skillested	40 mm
Samlet længde L	26 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	PTFNR
System	DM
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved