



Professionel kunststoffromle „Cube“33N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081113 33N
GTIN	4007123637485
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Kabeltromlerne er i overensstemmelse med forskrifterne i DGUV I 203-006 (tidligere BGI 608). Kunststofkabeltromle med allround beskyttelse mod overkørsel og praktisk klapgreb.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænk vand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Bemærk:

En passende holder til montering på GARANT værkstedsvogne og mobile filebænke finder du under nr. 914935 1.

Teknisk beskrivelse

Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Kabellængde	33 m
Antal stikkontakter	4

Kabelklasse	H07RN-F
Materiale, kabel	Neopren
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Materiale, hus	Kunststof
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Energiforsyning	Med kabel
Kabelopbygning	3G1,5
Produkttype	Kabeltromle