

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/2
GTIN	4067263707851
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PDUNR

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Skære- / skillested	40 mm
---------------------	-------

System	DM
Knæled	259015 19
Midterforskydning L ₃	27 mm
Serie	Master Mute
ISO-kode vendeskærsplatte	PDUNR
Knæledsskrue	259018 18
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Samlet længde L	26 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Underlægsplade	269005 14
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved