

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /  
plattestørrelse: DM/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/7
GTIN	4067263707905
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: STFCR

passende vendeskærsplatter: TC.. 16T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{min}$ : 50 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 32 mm

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
----------------------------	-------------

Angrebsvinkel	93 grader
System	DM
Skære- / skillested	40 mm
Mindste forborings- $\varnothing$ $D_{\min}$	50 mm
Midterforskydning $L_3$	32 mm
Samlet længde L	27 mm
Serie	Master Mute
Vendeplatteskrue	269028 50
ISO-kode vendeskærsplatte	STFCR
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved