

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/6****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 264838 DM/6 |
| GTIN | 4067263707899 |
| Artikelklasse | 29D |

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDUCR

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings-Ø D_{min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|-----------|
| Vendeplatteskrue | 269028 50 |
|------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Skære- / skillested | 40 mm |
| Midterforskydning L ₃ | 27 mm |
| ISO-kode vendeskærsplatte | SDUCR |
| Serie | Master Mute |
| System | DM |
| Samlet længde L | 32 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 11T3.. |
| Mindste forborings-Ø D _{min} | 50 mm |
| Angrebsvinkel | 93 grader |
| Indsatstype | Højre |
| Indvendig køling | ja |
| Produkttype | Skærehoved |