

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/1
GTIN	4067263707844
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Knæled	259015 18
Midterforskydning L ₃	27 mm
Underlægsplade	269005 13
Knæledsskrue	259018 18
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm

Serie	Master Mute
System	DM
Skære- / skillested	40 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNR
Angrebsvinkel	95 grader
Samlet længde L	26 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved