

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Højre, System /
plattestørrelse: DM/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264838 DM/4
GTIN	4067263707875
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

System	DM
Serie	Master Mute
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	50 mm
ISO-kode vendeskærsplade	PWLNR
Midterforskydning L_3	27 mm
Knæledsskrue	259018 18

Knæled	259015 18
Samlet længde L	26 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Underlægsplade	269005 16
Angrebsvinkel	95 grader
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved