

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/7
GTIN	4067263708001
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: STFCL

passende vendeskærsplatter: TC.. 16T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 32 mm

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L_3	32 mm
-------------------------	-------

ISO-kode vendeskærsplatte	STFCL
Samlet længde L	27 mm
Vendeplatteskrue	269028 50
Serie	Master Mute
passende vendeskærsplatter	TC.. 16T3..
System	DM
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	50 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved