

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/10
GTIN	4067263708032
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til gevinddrejeplatte størrelse 22.

Passer til:

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269028 51
Midterforskydning L ₃	25,7 mm
Samlet længde L	30 mm
System	DM
Skære- / skillested	40 mm
passende vendeskærsplatter	22
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D _{min}	47 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SIL
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

