

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /  
plattestørrelse: DM/9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/9
GTIN	4067263708025
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til gevinddrejeplatte størrelse 16.

**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	27 mm
System	DM
Skære- / skillested	40 mm
passende vendeskærsplatter	16
ISO-kode vendeskærsplatte	SIL

Midterforskydning L <sub>3</sub>	23,7 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	45 mm
Vendeplatteskrue	269028 50
Serie	Master Mute
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved