

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/8
GTIN	4067263708018
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskifter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskifter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SVUCL

passende vendeskærsplatter: VC.. 1604..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 49 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskrue	269028 49
System	DM
ISO-kode vendeskærsplatte	SVUCL
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	49 mm
Angrebsvinkel	93 grader
Samlet længde L	32 mm
Serie	Master Mute
Skære- / skillested	40 mm

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Midterforskydning L ₃	27 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved