

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/4
GTIN	4067263707974
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskifter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskifter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

Midterforskydning L ₃	27 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	PWLNL
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Underlægsplade	269005 16
Knæledsskrue	259018 18
Serie	Master Mute
Skære- / skillested	40 mm
Angrebsvinkel	95 grader
System	DM
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
Samlet længde L	26 mm
Knæled	259015 18
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling

ja

Produkttype

Skærehoved