

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/6
GTIN	4067263707998
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SDUCL

passende vendeskærsplatter: DC.. 11T3..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

System	DM
--------	----

Samlet længde L	32 mm
Vendeplatteskrue	269028 50
Skære- / skillested	40 mm
Midterforskydning L ₃	27 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Serie	Master Mute
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCL
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved