

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/3
GTIN	4067263707967
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PTFNL

passende vendeskærsplatter: TN.. 1604..

Angrebsvinkel: 91 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{\min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	TN.. 1604..
----------------------------	-------------

Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	50 mm
Knæledsskrue	259018 19
Samlet længde L	26 mm
Knæled	259015 20
Underlægsplade	269005 15
Midterforskydning L_3	27 mm
System	DM
Angrebsvinkel	91 grader
ISO-kode vendeskærsplade	PTFNL
Serie	Master Mute
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved