

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/2
GTIN	4067263707950
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PDUNL

passende vendeskærsplatter: DN.. 1506..

Angrebsvinkel: 93 grader

Mindste forborings- \varnothing D_{min} : 50 mm

Midterforskydning L_3 : 27 mm

Teknisk beskrivelse

ISO-kode vendeskærsplatte	PDUNL
---------------------------	-------

Midterforskydning L ₃	27 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	50 mm
Samlet længde L	26 mm
Knæledsskrue	259018 18
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
System	DM
Angrebsvinkel	93 grader
Underlægsplade	269005 14
Serie	Master Mute
Skære- / skillested	40 mm
Knæled	259015 19
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved