

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /  
plattestørrelse: DM/1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/1
GTIN	4067263707943
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: PCLNL

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{min}$ : 50 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	26 mm
-----------------	-------

Mindste forborings-Ø $D_{\min}$	50 mm
Midterforskydning $L_3$	27 mm
Knæledsskrue	259018 18
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Angrebsvinkel	95 grader
Underlægsplade	269005 13
Serie	Master Mute
System	DM
Knæled	259015 18
ISO-kode vendeskærsplatte	PCLNL
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved