

**metabo****Akku-bore-/skruemaskine uden akku med Quick-System, Type: BSLBLQ****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070271 BSLBLQ
GTIN	4061792122727
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

**Quick-systemet sparer en masse tid**, når der ofte skiftes mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. den lyse **LED-arbejdslampe** og den praktiske **bæltkrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Børsteløs bore-/skruemaskine med ekstremt kompakt design til universalanvendelse.**
- **Metabo Quick-System: hurtig udskiftning af værktøjsholder og indsatsværktøjer for et fleksibelt arbejde.**
- **Med praktisk bæltkrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigudskiftningspatron, uden batteri og lader.

**Bemærk:**

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. moment, hård	60 Nm
Emballage	Metabox
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Motorkonstruktion	børsteløs
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	BS 18 L BL Q
Batteritype	Lithium-ion
Maks. spiralbor-Ø i træ	32 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. moment, blød	25 Nm
Typisk anvendelse	Medium
Energiforsyning	Akkudrevet
Tomgangsomedrejningstal	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1850 min <sup>-1</sup>
Vægt inklusive akku	1,4 kg
Vægt uden batteri	0,92 kg
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Børsteløs motor, spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, uden batteri

---

**Tilbehør**

Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4