

metabo**Akku-bore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: BSLBL****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070260 BSLBL
GTIN	4007430337528
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

Quick-System sparer masser af tid, når der skiftes hyppigt mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare **LED-arbejdslys** og den praktiske **bæltekrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Børsteløs bore-/skruemaskine med ekstremt kompakt design til universalanvendelse.**
- **Integreret LED-arbejdslampe med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet.**
- **Med praktisk bæltekrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, 2× akku, lader og metaBOX.

Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	32 mm
Typisk anvendelse	Medium
Antal medfølgende akkuer	2
Motorkonstruktion	børsteløs
Maks. moment, blød	25 Nm
Producentbetegnelse	BS 18 L BL
Maks. moment, hård	60 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Metabox
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Energiforsyning	Akkudrevet
Akku-kapacitet	2 Ah
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Tomgangsomedrejningstal	0 - 550 min ⁻¹
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1850 min ⁻¹
Vægt uden batteri	0,87 kg
Vægt inklusive akku	1,3 kg
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Spændeområde med hurtigspændende borepatron 1,5-13, i METABEX

Tilbehør

Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2