

metabo**Akku-bore-/skruemaskine uden akku, Type: BSLTXBLI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070261 BSLTXBLI
GTIN	4061792188136
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

Quick-systemet sparer en masse tid, når der ofte skiftes mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. den lyse **LED-arbejdslampe** og den praktiske **bæltkrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Omskiftelig impulsdraft til udskruring af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.**
- **Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.**
- **Børsteløs bore-/skruemaskine med maksimal effekt til de mest krævende opgaver.**
- **Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning.**
- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af boret – giver høj beskyttelse af brugeren.**
- **Med praktisk bæltkrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigudskiftningspatron, uden batteri og lader.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Antal medfølgende akkuer	0
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Maks. moment, hård	130 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Emballage	Metabox
Energiforsyning	Akkudrevet
Producentbetegnelse	BS 18 LTX BL I
Motorkonstruktion	børsteløs
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Maks. moment, blød	65 Nm
Vægt uden batteri	1,7 kg
Tomgangsomdrejningstal	0 - 550 min ⁻¹
Tomgangsomdrejningstal	0 - 2000 min ⁻¹
Vægt inklusive akku	2,2 kg
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V

USP2

Børsteløs motor, uden batteri,
spændeområde 1,5-13
med hurtig borepatron

Tilbehør

Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4