

**metabo****Akku-bore-/skruemaskine med lithium-ion-akku, Type: BSLTXBLI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070260 BSLTXBLI
GTIN	4061792187764
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Akku-bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

**Quick-System sparer masser af tid**, når der skiftes hyppigt mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen inkl. boret med bitholdere og bits, helt uden værktøj.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 akkuer, lader og en robust kunststofkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æsken, hvis du allerede har nogle akkuer. Du kan selvfølgelig også købe akkuer og ladere separat. I øvrigt er alle akkuer fra Metabo **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. det klare **LED-arbejdslys** og den praktiske **bæltekrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Valgbar impulsdrift til at skrue faste skruer ud og forbore på glatte overflader.**
- **Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.**
- **Børsteløs, batteridrevet bore-/skruemaskine med maksimal effekt til de mest krævende opgaver.**
- **Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.**
- **Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning.**
- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: intet Kick-Back, når boret sidder fast - for høj brugerbeskyttelse.**

- **Integreret LED-arbejdslampe med efterlysfunktion for optimal lysstyrke i arbejdsområdet.**

- **Med praktisk bæltékrog og bitholder, der kan fastgøres enten til højre eller venstre.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

**Fordel:**

**100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.**

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

**Leveringsomfang:**

Inklusive hurtigspændepatron, 2× akku, lader og metaBOX.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	BS 18 LTX BL I
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Akku-kapacitet	4 Ah
Emballage	Metabox
Maks. moment, hård	130 Nm
Motorkonstruktion	børsteløs
Maks. moment, blød	65 Nm
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Vægt uden batteri	1,7 kg
Vægt inklusive akku	2,4 kg
Tomgangsomedrejningstal	0 - 550 min <sup>-1</sup>

Tomgangsomedrejningstal	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	18V
USP2	Spændeområde med hurtigspændende borepatron 1,5-13, i METABEX

## Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55