



Teleskopskralde 1/2 tomme trinløs udtrækning, Type: 1/2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	640288 1/2
GTIN	4018754336388
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Fiksering sker ved hjælp af fikseringsring. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Komfortabel, enkel og hurtig juster - også med en hånd - af længderne via en vippekontakt. Fem udløsertrin med forlængerlængder på 410 mm, 465 mm, 520 mm, 575 mm og 630 mm. Maks. tilladt moment 512 Nm.

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid.

Norm:

Außenvierkant nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel.

Passer til:

Håndbetjente indsatser.

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Norm	DIN 3122
Hel længde	410 - 630 mm
Antal tænder	36
Arbejdsvinkel	10 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet
med uddriver.	nej
Skraldehoved, aftagelig fra greb	nej

Drejegreb	nej
med trinløs udtrækning	nej
Holdeboring for enden af skaftet	nej
Produkttype	Skralde