



## Akku-rundsav, Type: GKM18V50



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078183 GKM18V50
GTIN	4059952548371
Artikelklasse	03B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Batteridrevet metalrundsav** til hurtige og præcise snit, stort set uden gnist.

- **Integreret, robust chip-opsamlingsboks til høj arbejdssikkerhed og rene overflader.**
- **Præcise snit takket være visning af skærelinjer, røde og integreret LED-lys.**
- **Monterbart parallelanslag til perfekt styrede længdesnit.**

#### Leveringsomfang:

Indeholder 2 × 18V 5Ah batteri, lader, parallelanslag og L-BOXX.

#### Bemærk:

Rundsavsklinger finder du under 583920.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851 og nr. 073866.

### Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	2,2 kg
Akku-kapacitet	5 Ah
Savklinge-Ø	136 mm
Maks. skæredybde 90°	50 mm
Savklinge-borings-Ø	20 mm
Batterispænding	18 V

Producentbetegnelse	GKM 18V-50
Batteritype	Lithium-ion
maks. omdrejningstal	4250 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Udførelse	Metalrundsav
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Produkttype	Sav