

**metabo****Boremaskine, Type: BEV1300-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075070 BEV1300-2
GTIN	4007430314352
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Den rigtige boremaskine til enhver bordiameter.**

Hver enkelt boremaskine har et optimalt omdrejningstalområde til bestemte bordiameter, og de har også en spindel med en bitholder med indvendig sekskant, der også kan bruges uden borepatron.

- **Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.**
- **Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skruer fast.**
- **Metabo S-automatic sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.**
- **Omskiftelig impulsdrev til udskruning af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-elektronik for den massive aksel til arbejde med materialetilpassede hastigheder, der er konstante under belastning.**
- **Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal.**
- **To-trins gear.**
- **Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron.**
- **Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning.**

- **Genstartsbeskyttelsen: Forhindrer utilsigtet start efter strømafbrydelser.**
- **Greb med skridsikker softgrip-overflade.**
- **Kabelvenlig kugletulle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.**
- **Kulbørste-slitageindikator.**

#### Leveringsomfang:

Indeholder borepatron med ringhjul, borepatron og ekstra håndtag.

## Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	16 mm
Effektforbrug	1300 W
Borepatron-spændeområde	1,5 mm
Kabellængde	4 m
Maks. omdrejningstal 1. gear	1100 min <sup>-1</sup>
Højre- / venstreløb	ja
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	40 mm
Maks. moment	16 Nm
Maks. moment	44 Nm
Maks. omdrejningstal 2. gear	3100 min <sup>-1</sup>
Maks. spiralbor-Ø i træ, 2. gear	25 mm
Energiforsyning	Med kabel
Producentbetegnelse	BEV 1300-2
Maks. spiralbor-Ø i stål, 2. gear	10 mm
Vægt	2,7 kg
Spændehals-Ø	43 mm
Produkttype	Boremaskine