

**metabo****Boremaskine, Type: BE850-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075070 BE850-2
GTIN	4007430314338
Artikelklasse	03D

**Beskrivelse****Udførelse:****Den rigtige boremaskine til enhver bordiameter.**

Hver enkelt boremaskine har et optimalt omdrejningstalområde til bestemte bordiameter, og de har også en spindel med en bitholder med indvendig sekskant, der også kan bruges uden borepatron. Futuro Plus-borepatronen sikrer præcise boreresultater ved hjælp af automatisk tilspænding under boring.

- **Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.**
- **Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skrue fast.**
- **Metabo S-automatic sikkerhedskobling: mekanisk frakobling af drevet, når boret er blokeret, for et sikkert arbejde.**
- **Vario (V) elektronik til arbejde med materialetilpassede hastigheder.**
- **Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal.**
- **To-trins gear.**
- **Metabo Marathon-motor med patenteret støvbeskyttelse giver lang levetid.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits til arbejde uden borepatron.**
- **Greb med skridsikker softgrip-overflade.**
- **Kabelvenlig kugletulle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.**

**Leveringsomfang:**

Omfatter Futuro Plus-borepatron med hurtigudløser og ekstra håndtag.

**Teknisk beskrivelse**

Effektforbrug	850 W
Energiforsyning	Med kabel
Maks. omdrejningstal 2. gear	3100 min <sup>-1</sup>
Spændehals-Ø	43 mm
Højre- / venstreløb	ja
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ, 2. gear	25 mm
Maks. moment	36 Nm
Maks. moment	14 Nm
Vægt	2,6 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål, 2. gear	8 mm
Kabellængde	4 m
Producentbetegnelse	BE 850-2
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	40 mm
Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	1100 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Boremaskine