

metabo**Boremaskine, Type: BE650**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075070 BE650
GTIN	4061792201644
Artikelklasse	03D

Beskrivelse

Udførelse:

Den rigtige boremaskine til enhver bordiameter.

Hver enkelt boremaskine har et optimalt omdrejningstalområde til bestemte bordiameter, og de har også en spindel med en bitholder med indvendig sekskant, der også kan bruges uden borepatron. Futuro Plus-borepatronen sikrer præcise boreresultater ved hjælp af automatisk tilspænding under boring.

- **Lille, praktisk boremaskine.**
- **Vario (V) elektronik til arbejde med materialetilpassede hastigheder.**
- **Indstillingshjul til forvalg af omdrejningstal**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Greb med skridsikker softgrip-overflade.**

Leveringsomfang:

Inklusive Futuro Plus borepatron med hurtig fastspænding.

Teknisk beskrivelse

Højre- / venstreløb	ja
Maks. spiralbor-Ø i stål, 1. gear	13 mm

Effektforbrug	650 W
Spænde-hals-Ø	43 mm
Borepatron-spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ, 1. gear	30 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	1500 min ⁻¹
Producentbetegnelse	BE 650
Vægt	1,8 kg
Kabellængde	2,5 m
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Boremaskine