

metabo**Slagboremaskine, Type: SBEV1300-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075710 SBEV1300-2
GTIN	4007430312723
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Slagboring med høj brugerbeskyttelse.**

Slagboremaskine er udstyret med Metabo S-Automatic sikkerhedskoblinger. Hvis boret sætter sig fast, frakobles drevet øjeblikkeligt mekanisk for at minimere det omvendte drejningsmoment på brugeren.

- **Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet start efter strømafbrydelse.**
- **Omskiftelig impulsdrift til udskruning af fastsiddende skruer og forboring på glatte overflader.**
- **Justeringshjul til forvalg af omdrejningstal.**
- **Metabo Marathon-motor med støvbeskyttelse for en lang levetid.**
- **Spindel med indvendig sekskant til skruetrækkerbits muliggør brug uden borepatron.**
- **Vario-Tacho-Constamatic (VTC) fuldbølgeelektronik til arbejde med materialespecifikke omdrejningstaler, der forbliver konstante under belastning.**
- **Justeringshjul til forvalg af omdrejningstal.**
- **Robust gearhus i trykstøbt aluminium for optimal varmeafledning og holdbarhed.**
- **Roterbar kulbørstebro for maksimal ydeevne, selv når den drejes mod uret, f.eks. til at skrue skruer fast.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Overbelastningsbeskyttelse: beskytter motoren mod overophedning.**
- **Kabelvenlig kugletulle for optimal bevægelsesfrihed under arbejdet.**
- **Slidindikator for kulbørster.**

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigspændepatron, ekstra håndtag, boreddybdestop og metaBOX.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i beton	22 mm
Vægt	2,8 kg
Kabellængde	4 m
Maks. slagtal	58900 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	16 mm
Maks. moment	16 Nm
Maks. moment	44 Nm
Maks. omdrejningstal 2. gear	3100 min ⁻¹
Emballage	Metabox
Producentbetegnelse	SBEV 1300-2
Effektforbrug	1300 W
Maks. omdrejningstal 1. gear	1100 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i træ	25 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Energiforsyning	Med kabel
Borepatron-spændeområde	1 - 13 mm
Tomgangsomedrejningstal	0 - 1100 min ⁻¹
Tomgangsomedrejningstal	0 - 3100 min ⁻¹
Produkttype	Slagboremaskine