

metabo**Batteridreven gevindboremaskine uden batteri med Quick-System, Type: GBLTXBLQI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	070281 GBLTXBLQI
GTIN	4061792188198
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:****Batteridrevne bore-/skruemaskiner med og uden Metabo Quick-System.**

Quick-systemet sparer en masse tid, når der ofte skiftes mellem boring og skruring. På få sekunder udskiftes borepatronen med bor og bitholdere med Bits uden værktøj.

Den patenterede gevindskærefunktion i den fuldt udviklede batteridrevne bore-/skruemaskine muliggør hurtig og uafbrudt boring og rengøring af gevind ved automatisk at skifte rotationsretning.

Vælg mellem **et komplet sæt** med 2 batteripakker, lader og en robust plastkuffert eller **maskinen uden tilbehør** i æske, hvis du allerede har batterier. Du kan selvfølgelig også købe batteripakker og ladere separat. I øvrigt er alle Metabo batteripakker **dækket af en 3-års garanti**, uanset antallet af opladningscykluser.

Yderligere detaljer som f.eks. den lyse **LED-arbejdslampe** og den praktiske **bæltkrog** giver endnu mere komfort under arbejdet.

- **Omskiftelig impulsdrift til udskruring af fastsiddende skruer og boring på glatte overflader.**
- **Precision Stop: elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og følsomt arbejde.**
- **Hurtigskiftepatron til fastholdelse af snittapper med firkantede og cylindriske bor.**

- **Snittapperne opnår lang levetid og standtid takket være intelligent momentovervågning.**
- **Metabo Quick-system: Hurtigt skift af værktøjsholder og indsatsværktøj giver fleksibelt arbejde.**
- **Unik Metabo Brushless-motor giver hurtigt arbejdstempo og maksimal effektivitet ved boring og skrueing.**
- **Valgbar impulsdrift til at skrue faste skrueer ud og forbore på glatte overflader.**
- **Precision Stop: Elektronisk momentkobling med øget præcision til præcist og fintfølede arbejde.**
- **Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning.**
- **Elektronisk sikkerhedsafbryder: Ingen tilbageslag ved blokering af boret – giver høj beskyttelse af brugeren.**
- **Med praktisk bæltékrog og bitholder, der kan fastgøres på højre eller venstre side.**

Til meget tunge opgaver anbefaler vi børsteløse typer, som du straks kan genkende på „BL” i betegnelsen. De har også en termisk overbelastningsbeskyttelse, der beskytter motoren mod overophedning.

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System”.

Leveringsomfang:

Inklusive hurtigskift-gevindborepatron M4-M6, M8-M12, ekstra håndtag og uden batteri og lader.

Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Vægt uden batteri	1,8 kg
Batterispænding	18 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	68 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Producentbetegnelse	GB 18 LTX BL Q I
Vægt inklusive akku	2,2 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. moment, hård	130 Nm

Tomgangsomedrejningstal	0 - 550 min ⁻¹
Tomgangsomedrejningstal	0 - 2000 min ⁻¹
Maks. moment, blød	65 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Type CAS 18 V
Emballage	Metabox
Motorkonstruktion	børsteløs
Produkttype	Boremaskine

Tilbehør

BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 4 Ah	073870 4
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 2 Ah	073870 2
Batterilader Type ASC55	073890 ASC55
BatterienhedLi-Power Akku-kapacitet 5,2 Ah	073870 5,2