

metabo**Batteridrevet excentersliber uden batteri, Type: SXALTX125****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077317 SXALTX125
GTIN	4061792195189
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Batteridrevet excentersliber med ergonomisk design og lav vægt til arbejde, der ikke er trættende.

- **Behagelig styring af sliberen i nærheden af overfladen på grund af den lave højde.**
- **Trinløs regulering af omdrejningstallet til arbejde med materialetilpassede hastigheder.**
- **Arbejde med lave vibrationer på grund af rolig drift.**
- **Grebsområde med skridsikker softgrip-overflade.**
- **Blød start minimerer overfladefejl under påsætning.**
- **Unik børsteløs motor for maksimal slibeeffektivitet selv ved kontinuerlig drift.**
- **Slibeskiver med flere huller til effektiv udsugning og længere levetid for slibemiddel.**
- **Med tekstilstøvpose, der er nem at tømme, til arbejde uden støvsuger.**
- **Kan tilsluttes til en universalstøvsuger med forbindelsesmuffe 630798000.**
- **Motoren og skivebremserne gør det muligt at lægge maskinen ned hurtigt.**
- **Aftagelig skærm beskytter tilstødende overflader og forlænger slibeskivens levetid.**
- **Med fastgørelsespunkt til værktøjssikkerhedsseler til arbejde i store højder.**

Fordel:

100 % kompatibilitet med batterierne - nu også på tværs af producenter.

Alle 18 V-enheder og batteripakker fra CAS-partnere er 100 % kompatible med hinanden. CAS står for „Cordless Alliance System“.

Leveringsomfang:

Inkluderer slibeslave, 1x slibepapir, støvpose, sekskantnøgler, uden batteri og lader.

Bemærk:

Passende slibeslave, 8 huller, artikelnr. 567745 og ABRANET artikelnr. 567802.

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073870 – 073890.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Svingningstal	4000 - 10000 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	0
Vægt	1,1 kg
Batteritype	Lithium-ion
Slibetallerken-Ø	125 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	1,1 m/s ²
Afstand til arbejdsfladen	2 mm
Producentbetegnelse	SXA 18 LTX 125 BL
Produkttype	Excentersliber