

metabo**Rystepudser, Type: SR2185****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	077332 SR2185
GTIN	4007430270986
Artikelklasse	03D

Beskrivelse**Udførelse:**

Let, praktisk 210 W rystepudser med perfekt ergonomi:

- Grebsområde med skridsikker softgrip-overflade.
- Fremragende slibebillede uden sliberinge og ridser til professionel overfladebehandling.
- Sugefunktion ved tilslutning af en universalstøvsuger.

Leveringsomfang:

Inklusive støvpose, kuffert.

Bemærk:

Passende slibepapir med burrelukning finder du under nr. 557576.

Teknisk beskrivelse

Hulmønster	8-dobbelt
Vægt	1,5 kg
Slibebark, længde (burrelukning)	184 mm
Afstand til arbejdsfladen	2 mm
Maks. vibration iht. EN	< 4 m/s ²
Slibebark, længde (klemme)	230 mm
Svingningstal	22300 min ⁻¹
Energiforsyning	Med kabel

Slibeark, bredde (burrelukning)	92 mm
Slibeark, bredde (klemme)	92 mm
Effektforbrug	210 W
Emballage	Kuffert
Produkttype	Rystepudsere